

## Tube polyamide en boîte dévidoir de 25 m (unité de vente = 1 boîte)



|                                      |  |   |                        |
|--------------------------------------|--|---|------------------------|
| <u>Ø int./ext. (mm)</u><br>1,8 x 3   | <u>Rayon de courbure mini (mm)</u><br>15 | <u>Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar)</u><br>26                          | <u>Couleur</u><br>Bleu |
| <u>Température</u><br>-20°C à + 80°C | <u>Matière</u><br>Polyamide PA 12        | <u>Point fort</u><br>Excellente mémoire de forme Très bonne résistance chimique |                        |

| Description         |                  |                             |   |         |
|---------------------|------------------|-----------------------------|---|---------|
| Référence           | Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar) | Couleur |
| <b>PAMBE 180325</b> | 1,8 x 3          | 15                          | 26  | Bleu    |

| Référence    | Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar) | Couleur     |
|--------------|------------------|-----------------------------|---|-------------|
| PAMBK 180325 | 1,8 x 3          | 15                          | 26  | Noir        |
| PAMBE 020425 | 2 x 4            | 25                          | 30  | Bleu        |
| PAMCL 020425 | 2 x 4            | 25                          | 30  | Translucide |
| PAMYW 020425 | 2 x 4            | 25                          | 30  | Jaune       |
| PAMBK 020425 | 2 x 4            | 25                          | 30  | Noir        |
| PAMRD 020425 | 2 x 4            | 25                          | 30  | Rouge       |
| PAMGN 020425 | 2 x 4            | 25                          | 30  | Vert        |
| PAMBE 270425 | 2,7 x 4          | 30                          | 15  | Bleu        |
| PAMCL 270425 | 2,7 x 4          | 30                          | 15  | Translucide |
| PAMYW 270425 | 2,7 x 4          | 30                          | 15  | Jaune       |
| PAMBK 270425 | 2,7 x 4          | 30                          | 15  | Noir        |
| PAMRD 270425 | 2,7 x 4          | 30                          | 15  | Rouge       |
| PAMGN 270425 | 2,7 x 4          | 30                          | 15  | Vert        |
| PAMBE 030525 | 3 x 5            | 30                          | 24  | Bleu        |
| PAMCL 030525 | 3 x 5            | 30                          | 24  | Translucide |
| PAMBK 030525 | 3 x 5            | 30                          | 24  | Noir        |
| PAMBE 040625 | 4 x 6            | 35                          | 27  | Bleu        |
| PAMCL 040625 | 4 x 6            | 35                          | 27  | Translucide |
| PAMYW 040625 | 4 x 6            | 35                          | 27  | Jaune       |
| PAMBK 040625 | 4 x 6            | 35                          | 27  | Noir        |
| PAMRD 040625 | 4 x 6            | 35                          | 27  | Rouge       |
| PAMGN 040625 | 4 x 6            | 35                          | 27  | Vert        |

| Référence           | Ø int./ext. (mm) | Rayon de courbure mini (mm) | Pression max d'utilisation (à 20°C) (bar) | Couleur     |
|---------------------|------------------|-----------------------------|---|-------------|
| <b>PAMBE 060825</b> | 6 x 8            | 55                          | 19  | Bleu        |
| <b>PAMCL 060825</b> | 6 x 8            | 55                          | 19  | Translucide |
| <b>PAMYW 060825</b> | 6 x 8            | 55                          | 19  | Jaune       |
| <b>PAMBK 060825</b> | 6 x 8            | 55                          | 19  | Noir        |
| <b>PAMRD 060825</b> | 6 x 8            | 55                          | 19  | Rouge       |
| <b>PAMGN 060825</b> | 6 x 8            | 55                          | 19  | Vert        |
| <b>PAMBE 081025</b> | 8 x 10           | 90                          | 15  | Bleu        |
| <b>PAMCL 081025</b> | 8 x 10           | 90                          | 15  | Translucide |
| <b>PAMYW 081025</b> | 8 x 10           | 90                          | 15  | Jaune       |
| <b>PAMBK 081025</b> | 8 x 10           | 90                          | 15  | Noir        |
| <b>PAMRD 081025</b> | 8 x 10           | 90                          | 15  | Rouge       |
| <b>PAMGN 081025</b> | 8 x 10           | 90                          | 15  | Vert        |
| <b>PAMBE 101225</b> | 10 x 12          | 92                          | 11  | Bleu        |
| <b>PAMCL 101225</b> | 10 x 12          | 92                          | 11  | Translucide |
| <b>PAMBK 101225</b> | 10 x 12          | 92                          | 14  | Noir        |
| <b>PAMBE 121425</b> | 12 x 14          | 120                         | 9,5                                       | Bleu        |
| <b>PAMCL 121425</b> | 12 x 14          | 120                         | 9,5                                       | Translucide |
| <b>PAMBK 121425</b> | 12 x 14          | 120                         | 9,5                                       | Noir        |
| <b>PAMBE 131625</b> | 13 x 16          | 115                         | 13  | Bleu        |
| <b>PAMCL 131625</b> | 13 x 16          | 115                         | 13  | Translucide |
| <b>PAMBK 131625</b> | 13 x 16          | 115                         | 13  | Noir        |

