


Mini purge temporisée pour cuve de filtre



Désignation -	Filetage femelle BSPP G 1/8	Durée d'ouverture 2 sec	Tension d'alimentation 220 V - 50/60Hz
Fonctionnement Contrôle d'ouverture par test manuel	Fréquence d'ouverture 1 à 120 min	Pression d'utilisation 0 à 16 bar	Ø de passage 4,5 mm
Température +2°C à +55°C	Fréquence d'ouverture 0,5 - 45 min	Durée d'ouverture 0,5-10 sec	Tension d'alimentation 24 - 220 V 50/60 HZ

Description

Référence	Désignation	Filetage femelle BSPP	Durée d'ouverture	Tension d'alimentation	Fonctionnement	Fréquence d'ouverture
TEMP MN220V	-	G 1/8	2 sec	220 V - 50/60Hz	Contrôle d'ouverture par test manuel	1 à 120 min



Dimensions

Référence	A mm	B mm
TEMP MN220V	82	38